


版本	变更内容	日期	变更者
	“Smart Water Valve” 改为 “Zigbee Smart Water Valve”	2024/05/08	/
	结构更改，对应更新产品图；上电、安装步骤内容修改	2024/06/03	/



**5** 有效通信距离  
Effective Communication Distance Verification

Verificación de la distancia de comunicación efectiva  
Verifica della distanza di comunicazione corretta  
Skúsenost overfyraffingard aðgæðisloka  
Effektive Verifikontroll der Kommunikation  
Controle van de effectieve communicatiedaant  
Verificação de distancia de comunicação efectiva  
Проверка эффективности расстояния связи

**1** 设备通电  
Power on the device

Metten l'appareil sous tension  
Accendere il dispositivo  
Wolvenne anslutten  
Sla på enheten  
Zet het toestel aan  
Encendido del dispositivo  
Ligje o dispositivo  
Включите устройство

**6** 通信距离  
Communication Distance  
Kommunikation Abstand  
Distancia de comunicación  
Distanja di komunikasi  
Distanja komunikacije  
Distanza di comunicazione  
Distância de comunicação  
Дистанция общения

**2** 设备通电  
Power on the device

Metten l'appareil sous tension  
Accendere il dispositivo  
Wolvenne anslutten  
Sla på enheten  
Zet het toestel aan  
Encendido del dispositivo  
Ligje o dispositivo  
Включите устройство

**6** 通信距离  
Communication Distance  
Kommunikation Abstand  
Distancia de comunicación  
Distanja di komunikasi  
Distanja komunikacije  
Distanza di comunicazione  
Distância de comunicação  
Дистанция общения

**3** 设备通电  
Power on the device

Metten l'appareil sous tension  
Accendere il dispositivo  
Wolvenne anslutten  
Sla på enheten  
Zet het toestel aan  
Encendido del dispositivo  
Ligje o dispositivo  
Включите устройство

**6** 通信距离  
Communication Distance  
Kommunikation Abstand  
Distancia de comunicación  
Distanja di komunikasi  
Distanja komunikacije  
Distanza di comunicazione  
Distância de comunicação  
Дистанция общения

**4** 设备通电  
Power on the device

Metten l'appareil sous tension  
Accendere il dispositivo  
Wolvenne anslutten  
Sla på enheten  
Zet het toestel aan  
Encendido del dispositivo  
Ligje o dispositivo  
Включите устройство

**6** 通信距离  
Communication Distance  
Kommunikation Abstand  
Distancia de comunicación  
Distanja di komunikasi  
Distanja komunikacije  
Distanza di comunicazione  
Distância de comunicação  
Дистанция общения

**5** 有效通信距离  
Effective Communication Distance Verification

Verificación de la distancia de comunicación efectiva  
Verifica della distanza di comunicazione corretta  
Skúsenost overfyraffingard aðgæðisloka  
Effektive Verifikontroll der Kommunikation  
Controle van de effectieve communicatiedaant  
Verificação de distancia de comunicação efectiva  
Проверка эффективности расстояния связи

**6** 通信距离  
Communication Distance  
Kommunikation Abstand  
Distancia de comunicación  
Distanja di komunikasi  
Distanja komunikacije  
Distanza di comunicazione  
Distância de comunicação  
Дистанция общения

**6** 通信距离  
Communication Distance  
Kommunikation Abstand  
Distancia de comunicación  
Distanja di komunikasi  
Distanja komunikacije  
Distanza di comunicazione  
Distância de comunicação  
Дистанция общения

**6** 通信距离  
Communication Distance  
Kommunikation Abstand  
Distancia de comunicación  
Distanja di komunikasi  
Distanja komunikacije  
Distanza di comunicazione  
Distância de comunicação  
Дистанция общения

**7** 设备通电  
Power on the device

Metten l'appareil sous tension  
Accendere il dispositivo  
Wolvenne anslutten  
Sla på enheten  
Zet het toestel aan  
Encendido del dispositivo  
Ligje o dispositivo  
Включите устройство

**6** 通信距离  
Communication Distance  
Kommunikation Abstand  
Distancia de comunicación  
Distanja di komunikasi  
Distanja komunikacije  
Distanza di comunicazione  
Distância de comunicação  
Дистанция общения

**8** 设备通电  
Power on the device

Metten l'appareil sous tension  
Accendere il dispositivo  
Wolvenne anslutten  
Sla på enheten  
Zet het toestel aan  
Encendido del dispositivo  
Ligje o dispositivo  
Включите устройство

**6** 通信距离  
Communication Distance  
Kommunikation Abstand  
Distancia de comunicación  
Distanja di komunikasi  
Distanja komunikacije  
Distanza di comunicazione  
Distância de comunicação  
Дистанция общения

技术要求: 1. 尺寸: 展开720*120mm, 折后80*120mm 2. 材质: 105g铜版纸 3. 印刷: 四色印刷 4. 工艺: 手风琴9折页 5. 环保要求: 所有材料及工艺需满足欧盟WEEE和RoHS指令要求	原材料	PC, 松诺白色	指定公差等级	制图日期	陈晓君 2024/06/03	物料编码:	单位	比例	图框								
	测试项	测试要求	测试项	测试要求	尺寸	等级	A	B	C	00.00.07.0345	MM	1:1	/				
	<input checked="" type="checkbox"/> RoHS检测	<input type="checkbox"/> 球压试验 (125℃/70℃)	<input type="checkbox"/> 灼热丝试验 (850℃/650℃)	<input type="checkbox"/> UV老化测试 (72H/48H)	<input type="checkbox"/> 冰醋酸测试 (3min/5min)	<input type="checkbox"/> 盐雾试验 (24/36/48H. .)	<input type="checkbox"/> 高温存储 (70℃)	<input type="checkbox"/> 低温存储 (-40℃)	<input type="checkbox"/> 冷热冲击 (-40~70℃)	<input type="checkbox"/> 百格测试	<input type="checkbox"/> RCA试验 (100圈/150圈. .)	<input type="checkbox"/> 铅笔硬度测试 (3H/4H. .)	<input type="checkbox"/> 酒精耐摩擦测试	<input type="checkbox"/> 镭雕/丝印附着力量测试	0<L≤3 ±0.05 ±0.10 ±0.15 3<L≤6 ±0.10 ±0.15 ±0.20 6<L≤16 ±0.15 ±0.25 ±0.35 16<L≤30 ±0.20 ±0.30 ±0.45 30<L≤120 ±0.25 ±0.35 ±0.50 120<L≤315 ±0.30 ±0.50 ±0.80 0<L≤10 ±1° 50<L≤120 ±0.5° 10<L≤50 ±0.3° 120<L≤400 ±0.15°	2024/06/03	审核日期
物料名称:						SWV 快速指南		Sonoff									